

Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Breite
10*	4	0062828	Profilrohr D30	930,00	
20*	4	0064096	Gewindeeinsatz D30 M8		
30*	4	0060244	Stellfuß X D40, M8x60		
40*	6	0062828	Profilrohr D30	1090,00 mm	
50*	24	0062356	Verbinder D30		
60*	10	0063039	Verdrehsicherung 6 D30		
70*	4	0062828	Profilrohr D30	490,00	
80*	1	0063310	Tischplatte 25-1200x600, kunststoffbeschichtet		
90*	6	0064691	Tischplattenbefestigung D30		
100*	8	0062994	Parallelverbinder D30		
110*	4	0062995	Winkelstrebe D30-90Grad		
120*	2	0062828	Profilrohr D30	1640,00	
130*	6	0062978	Abdeckkappe Rohr D30		
140*	2	0062856	Rohr D30	250,00	
150*	1	0062828	Profilrohr D30	1194,00	
160*	4	0063442	Gleitleiste D30	206,00	
170*	4	0063442	Gleitleiste D30	166,00	
180*	2	0063442	Gleitleiste D30	652,00	

Massstab: 1:5

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 -mK
Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten

Bezeichnung: Leichter D30 Arbeitstisch

EX-Nr.: EX-01034


Größe
A3

item
Didaktik

Bearb.	Tag	Name
05.05		cthiel

Kunde: item Didaktik

Blatt 1
von 2



Maßstab: 1:5 item Didaktik	Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 -mK Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten		Bezeichnung: Leichter D30 Arbeitstisch EX-Nr.: EX-01034	Größe A3 Blatt 2 von 2
	Bearb. 05.05	Tag	Name cthiel	