



Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Breite
10*	4	0062828	Profilrohr D30	930,00	
20*	4	0063436	Gewindeinsatz D30 M10		
30*	4	0060244	Stellfuß X D40, M8x60		
40*	4	0062828	Profilrohr D30	490,00	
50*	24	0062356	Verbinder D30		
60*	1	0063310	Tischplatte 25-1200x600, kunststoffbeschichtet		
70*	4	0063074	Flaechenbefestigung D30 ohne Hoehenausgleich		
80*	7	0062828	Profilrohr D30	1090,00 mm	
90*	8	0062994	Parallelverbinder D30		
100*	8	0063787	Verbinder D30-45Grad		
110*	4	0062856	Rohr D30	626,40	
120*	2	0062828	Profilrohr D30	1250,00	
130*	2	0063445	Abdeckkappe 6 D30		
140*	2	0062828	Profilrohr D30	215,00	
150*	2	0062978	Abdeckkappe Rohr D30		
160*	6	0063083	Klemmschelle D30		
170*	1	0042892	Vollkunststoff 10mm, hellgrau	1200,00 mm	280,00 mm
180*	1	0062995	Winkelstrebe D30-90Grad		

<b>item</b> Didaktik	Massstab: 1:1 Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 -mK Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten	Bezeichnung: D30 Arbeitstisch KL-Nr.: - / - AN-Nr.: - / - Kunde: item Didaktik	ISO Blatt 1 von 6
	2012 Tag Name Bearb. 19,01 CThiel	S:\Neuer Ordner\EX-Struktur_neu\EX-01049\SE\030 Arbeitstisch - Endversion.dft	