



Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Breite
10*	6	0062828	Profiltröhr D30	580,00	
20*	28	0062356	Verbinder D30		
30*	12	0063039	Verdrehsicherung 6 D30		
40*	2	0062828	Profiltröhr D30	900,00	
50*	4	0063436	Gewindeinsatz D30 M10		
70*	12	0062978	Abdeckkappe Rohr D30		
80*	6	0062828	Profiltröhr D30	785,00	
90*	2	0062828	Profiltröhr D30	700,00	
100*	8	0064711	Tischplatteneinhangung Strebe D30		
110*	3	0062828	Profiltröhr D30	690,00	
120*	6	0063790	Kreuzverbinder D30		
130*	3	0042892	Vollkunststoff 10mm, hellgrau	815,00	610,00
150*	2	0062828	Profiltröhr D30	150,00	
160*	1	0062856	Röhr D30	580,00	
170*	4	0042016	Lenkrolle D75 mit Doppelfeststeller		
180*	2	0062995	Winkelstrebe D30-90Grad		
190*	4	0063074	Flächenbefestigung D30 ohne Höhenausgleich		

<b>item</b> Didaktik	Massstab: 1:10 Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 -mK Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten	Bezeichnung: D30 Transportwagen KL-Nr.: - / - AN-Nr.: - / - Kunde: item Didaktik	ISO Blatt 1 von 4
	2012 Tag Name Bearb. 19,01 CThiel	S:\Neuer Ordner\EX-Struktur_neu\EX-01054\SE\Transportwagen.dft	