



Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Breite
10	2	0062828	Profilrohr D30	932	
20	3	0002633	Profil 8 40x40 leicht	900	
30	15	0062856	Rohr D30	870	
40	2	0062828	Profilrohr D30	516	
50	2	0062828	Profilrohr D30	499	
60	2	0002633	Profil 8 40x40 leicht	3000	
70*	4	0063753	Rollenbahn St D30	2929	
80*	4	0063753	Rollenbahn St D30	2884	
90*	4	0064179	Rollenbahn St Führungsschiene e 65	2808	
100*	4	0064179	Rollenbahn St Führungsschiene e 65	2763	
110*	4	0063753	Rollenbahn St D30	2667	
120*	4	0064179	Rollenbahn St Führungsschiene e 65	2547	
130*	4	0063753	Rollenbahn St D30	2462	
140	2	0062828	Profilrohr D30	2370	
150*	4	0064179	Rollenbahn St Führungsschiene e 65	2340	
160	2	0062856	Rohr D30	1802	
170	2	0062828	Profilrohr D30	1460	
180	2	0064234	Profilrohr D30 schwer	1449	
190	2	0064234	Profilrohr D30 schwer	1399	
200*	6	0002607	Standard-Verbindungssatz 8		
210*	50	0062356	Verbinder D30		
220*	4	0062716	Abdeckkappe 8 40x40, grau		
230*	2	0062978	Abdeckkappe Rohr D30		
240*	4	0062994	Parallelverbinder D30		
250*	6	0062997	Anschluss 8 D30-90°		
260*	2	0063051	Adapter 8 D30		
270*	8	0063060	Winkelverbinder D30		
280*	4	0063787	Verbinder D30-45Grad		
290*	6	0063913	Lenkrolle D100 Doppelfeststeller 120x40		
300*	16	0064246	Rollenbahn St Aufnahme D30 mit Anschluss		
310*	16	0064247	Rollenbahn St Aufnahme D30		
320*	28	0064710	Rollenbahn St Unterstützung D30		

Fachlast: 375 kg
max. Gestellast: 1125 kg
Gewicht des Gestells: 120 kg

item Didaktik	Massstab: 120	Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 -mK Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten	Bezeichnung: FIFO-Regal 3000 mm KL-Nr.: - / - AN-Nr.: - / - Kunde: item Didaktik	Iso Blatt 1 von 3
	2012 Bearb.	Tag 19,01	Name CThiel	