




Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Breite
10	2	0002633	Profil 8 40x40 leicht	930	
20	2	0002633	Profil 8 40x40 leicht	1250	
30	4	0062716	Abdeckkappe 8 40x40, grau		
40	4	0044071	Transport- und Fußplatte 8 80x40 M10		
50	4	0060240	Lenkrolle D100 Doppelfeststeller		
60	8	0038808	Automatik-Verbindungssatz 8, verzinkt		
70	6	0062997	Anschluss 8 D30-90°		
80	4	0062828	Profilrohr D30	1450,00	
90	12	0062978	Abdeckkappe Rohr D30		
100	7	0062828	Profilrohr D30	900,00	
110	24	0062356	Verbinder D30		
120	2	0062828	Profilrohr D30	760,00	
130	2	0062828	Profilrohr D30	350,00	
140	4	0062828	Profilrohr D30	310,00	
150	2	0062828	Profilrohr D30	1010,00	
160	16	0063790	Kreuzverbinder D30		
170	2	0062828	Profilrohr D30	500,00	
180	4	0063787	Verbinder D30-45Grad		
190	10	0063753	Rollenbahn St D30	1175	
200	18	0064247	Rollenbahn St Aufnahme D30		
210	10	0064246	Rollenbahn St Aufnahme D30 mit Anschlag		
220	4	0063754	Rollenbahn St D30 mit Bordscheibe	792	
230	4	0064706	Rollenbahn St Aufnahme I D30		
240*	12	0063051	Adapter 8 D30		
250	6	0062841	Rollenbahn 8 D30 mit Bordscheibe	1300	
260	6	0062230	Rollenschiene 8 40x40 Abdeckplatte 80x40		
270	6	0062229	Rollenschiene 8 40x40 Abdeckplatte 40x40		
280	4	0063754	Rollenbahn St D30 mit Bordscheibe	368,6	
290	4	0064707	Rollenbahn St Aufnahme U D30		
300	4	0064179	Rollenbahn St Führungsschiene e 65	1054,9	
310	4	0064871	Rollenbahn St Führungsschiene e 32	1054,9	



<b>item</b> Didaktik	Allgmeintoleranz DIN ISO 2768 -mK Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten		Bezeichnung: KL-Nr.: AN-Nr.: Kunde:	Blatt1 Blatt 1 von 2
	2012 Bearb.	Tag 20.12	Name cthiel	



<b>item</b> Didaktik	Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 -mK Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten		Bezeichnung: KL-Nr.: AN-Nr.: Kunde:	Blatt2 Blatt 2 von 2
	2012 Bearb.	Tag 20.12	Name cthiel	