

**item Industrietechnik GmbH**

Friedenstraße 107-109

D- 42699 Solingen



Telefon: +49 / 212 / 65 80 -0

Telefax: +49 / 212 / 65 80 -310

[E- Mail: info@item24.com](mailto:info@item24.com)

Pos.	Menge	Firma	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Länge	Breite
10*	3	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	1370 mm	
20	35	item GmbH	0062356	Verbinder D30	Aluminium		
30	24	item GmbH	0063039	Verdrehsicherung 6 D30			
40*	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	1050 mm	
50*	8	item GmbH	0062994	Parallelverbinder D30			
60*	4	item GmbH	0065324	Adapter 8 80 D30	Aluminium, eloxiert		
70*	7	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	290 mm	
80*	1	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	460 mm	
90	6	item GmbH	0063787	Verbinder D30-45Grad			
100*	2	item GmbH	0066215	Stossverbinder D30-45	Aluminium, eloxiert		
110*	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	452 mm	
120	11	item GmbH	0062978	Abdeckkappe Rohr D30	PA-GF, grau		
130*	1	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	565 mm	
140*	14	item GmbH	0064685	Kugelverbinder D30	Aluminium, eloxiert		
150*	1	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	1271 mm	
160*	1	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	550 mm	
170*	3	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	299 mm	
180*	1	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	774 mm	
190*	1	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	400 mm	
200	5	item GmbH	0063790	Kreuzverbinder D30			
210*	1	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	575 mm	
220*	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	65 mm	
230	3	item GmbH	0066536	Gleitlager D40 D30-50 ESD			
240	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	123 mm	
250	1	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	210 mm	
260	1	item GmbH	0064396	Rohrendkappe D30			
270	1	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	615 mm	
280	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	275 mm	
290	4	item GmbH	0066212	Stossverbinder D30-90 R25	Aluminium, eloxiert		
300	1	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	404 mm	

310	1	item GmbH	0064371	Rohr KH D30x11,6	Holz-Kunststoff	404 mm	
320	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	405 mm	
330	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	205 mm	
340	2	item GmbH	0065919	Rollenbahn 6 40x40 Al Aufnahme D30 mit Anschlag H43 vorne	Stahl, verzinkt St		
350*	10	item GmbH	0066057	Rollenbahn 6 40x40 Al Aufnahme D30	Stahl		
360*	2	item GmbH	0065869	Rollenbahn 6 40x40 E D30		230 mm	
370	1	item GmbH	0065409	Rollenbahn 6 40x40 E Führungsschiene e 60	Aluminium, blank	110 mm	
380	1	item GmbH	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	Vollkunststoff, hellgrau	400 mm	300 mm
390	2	item GmbH	0002684	Profil 8 40x16	Aluminium, eloxiert	250 mm	
400*	1	item GmbH	8000709	Senkschraube DIN 7991 M6x30, verzinkt	Stahl, verzinkt St		
410	1	item GmbH	0066663	Profilrohr D40 D30	Aluminium, eloxiert	455 mm	
420	4	item GmbH	0066563	Gleitlager-Huelse D40 D30 ESD	POM, schwarz		
430	2	item GmbH	0062996	Multiblock D30			
440*	5	item GmbH	0049436	Nutenstein Profil St 8 M6	Stahl		
450	4	item GmbH	0062721	Abdeckkappe 8 40x16, grau	PA-GF, grau		
460*	2	item GmbH	0063051	Adapter 8 D30			
470*	3	item GmbH	0060124	Senkschraube DIN 7991 M6x16, verzinkt	Stahl, verzinkt St		
480	2	item GmbH	8000123	Zylinderschraube DIN 912 M6x35, verzinkt	Stahl, verzinkt St		
490	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	200 mm	
500*	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	100 mm	
510	8	item GmbH	0063445	Abdeckkappe 6 D30	PA-GF		
520	2	item GmbH	0065129	Rollenschiene 6 40x40 E	Aluminium, blank	400 mm	
530	2	item GmbH	0065129	Rollenschiene 6 40x40 E	Aluminium, blank	200 mm	
540	2	item GmbH	0062229	Rollenschiene 8 40x40 Abdeckplatte 40x40			
550*	2	item GmbH	0062230	Rollenschiene 8 40x40 Abdeckplatte 80x40			
560	24	item GmbH	0062026	Kugelrolleneinsatz ESD			
570	1	item GmbH	0066663	Profilrohr D40 D30	Aluminium, eloxiert	490 mm	
580	2	item GmbH	0065869	Rollenbahn 6 40x40 E D30		800 mm	
590	2	item GmbH	0065869	Rollenbahn 6 40x40 E D30		765 mm	
600	2	item GmbH	0065409	Rollenbahn 6 40x40 E Führungsschiene e 60	Aluminium, blank	645 mm	
610	1	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	515 mm	
620	1	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	555 mm	
630	1	item GmbH	0063442	Gleitleiste D30	PA-GF, grau	1100 mm	
640	1	item GmbH	0063442	Gleitleiste D30	PA-GF, grau	520 mm	
650	1	item GmbH	0063442	Gleitleiste D30	PA-GF, grau	400 mm	
660	1	item GmbH	0063061	Rohradapter D30			
670	1	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	50 mm	
700*	1	item GmbH	0063934	Tischgestell 2 F 1500			
690*	1	item GmbH	0063320	Tischplatte 30-1500x600 HPL	HPL, grau		

710\* 1 item GmbH 0066527 Tischaufsatz F 2 F 1500 offen