

item Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107-109
D- 42699 Solingen



Telefon: +49 / 212 / 65 80 -0
Telefax: +49 / 212 / 65 80 -310
[E- Mail: info@item24.com](mailto:info@item24.com)

Pos.	Menge	Firma	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Länge	Breite
10	4	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	900 mm	
20	4	item GmbH	0042016	Lenkrolle D75 mit Doppelfeststeller	NBR		
30	12	item GmbH	0063445	Abdeckkappe 6 D30	PA-GF		
40	5	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	700 mm	
50	44	item GmbH	0062356	Verbinder D30	Aluminium		
60	23	item GmbH	0063039	Verdrehsicherung 6 D30			
70	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	630 mm	
80	2	item GmbH	0063442	Gleitleiste D30	PA-GF, grau	345 mm	
90*	7	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	565 mm	
100*	4	item GmbH	0065869	Rollenbahn 6 40x40 E D30		600 mm	
110	4	item GmbH	0065409	Rollenbahn 6 40x40 E Führungsschiene e 60	Aluminium, blank	600 mm	
120	10	item GmbH	0062229	Rollenschiene 8 40x40 Abdeckplatte 40x40			
130	2	item GmbH	0062230	Rollenschiene 8 40x40 Abdeckplatte 80x40			
140	1	item GmbH	0064371	Rohr KH D30x11,6	Holz-Kunststoff	360 mm	
150	2	item GmbH	0064702	Stossverbinder D30-90 Grad	Aluminium, eloxiert		
160	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	300 mm	
170	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	110 mm	
180	2	item GmbH	0063790	Kreuzverbinder D30			
190	2	item GmbH	0065897	Freigabeeinheit D30 Ausloeserolle D40-60 quer			
200*	5	item GmbH	0066536	Gleitlager D40 D30-50 ESD			
210	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	30 mm	
220	2	item GmbH	0062978	Abdeckkappe Rohr D30	PA-GF, grau		
230*	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	505 mm	
240	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	200 mm	
250*	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	50 mm	
260	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	150 mm	
270*	2	item GmbH	0065869	Rollenbahn 6 40x40 E D30		305 mm	
280	2	item GmbH	0065409	Rollenbahn 6 40x40 E Führungsschiene e 60	Aluminium, blank	270 mm	