

item Industrietechnik GmbH

Friedenstraße 107-109

D- 42699 Solingen



Telefon: +49 / 212 / 65 80 -0

Telefax: +49 / 212 / 65 80 -310

[E- Mail: info@item24.com](mailto:info@item24.com)

Pos.	Menge	Firma	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Länge	Breite
10	1	item GmbH	0066344	Bodenbefestigung Installationssaeulenprofil	Stahl, verzinkt St		
20	1	item GmbH	0066339	Installationssaeulenprofil 8 160x160 K76	Aluminium, eloxiert	2500 mm	
30	1	item GmbH	0066343	Deckenbefestigung Installationssaeulenprofil	Stahl, verzinkt		
40*	7	item GmbH	0066352	Einbaudose K76 M45 1-fach	PA-GF, grau		
50	7	item GmbH	0066369	Abdeckrahmen M45 1-fach mit Beschriftungsfeld, schwarzgrau	PC, schwarz		
60*	2	item GmbH	0066381	Netzwerkmodultraeger RJ45 M45, schwarzgrau	PC, schwarz		
70*	4	item GmbH	0066379	Netzwerkmodul RJ45 Cat 6A	Stahl		
80*	2	item GmbH	0066358	Steckdose 33 M45 1-fach, rot	PC, rot		
90	2	item GmbH	0066353	Einbaudose K76 M45 2-fach	PA-GF, grau		
100	2	item GmbH	0066372	Abdeckrahmen M45 2-fach mit Beschriftungsfeld, schwarzgrau	PC, schwarz		
110	2	item GmbH	0066361	Steckdose 33 M45 2-fach, schwarzgrau	PC, schwarz		
120	1	item GmbH	0066383	Ausschalter 2-polig M45 16A 250V, weiss	PC, weiß		
130	2	item GmbH	0066357	Steckdose 33 M45 1-fach, schwarzgrau	PC, schwarz		
140*	1	item GmbH	0063187	Sichttafel-Halter 8			
150	3	item GmbH	0063677	Sichttafel PP, rot			
160	1	item GmbH	0065154	Schwenkarm-Hoehenverstellung 8 290	Aluminium, eloxiert		
170	1	item GmbH	0064943	Tastaturarm			
180	1	item GmbH	0063151	Schwenkarm-Hoehenverstellung 8 150	Aluminium, eloxiert		
190	1	item GmbH	0065342	Monitorgelenk 8 VESA 75-100			
200	4	item GmbH	0043766	Profil 5 20x20 2N90	Aluminium, eloxiert	480 mm	
210	8	item GmbH	0043796	Verbindungssatz 5 20x20x20	Stahl/PA-GF		
220	4	item GmbH	0043766	Profil 5 20x20 2N90	Aluminium, eloxiert	560 mm	
230	4	item GmbH	0043766	Profil 5 20x20 2N90	Aluminium, eloxiert	190 mm	
240*	2	item GmbH	0037003	Profil 5 20x20	Aluminium, eloxiert	480 mm	
250*	2	item GmbH	0047308	Blech Al 2mm, natur	Blech AlMg1, natur	570 mm	200 mm
260*	1	item GmbH	0042829	Lochblech Al 3mm, blank	Aluminium	490 mm	200 mm
270*	2	item GmbH	0047308	Blech Al 2mm, natur	Blech AlMg1, natur	490 mm	220 mm
280*	1	item GmbH	0047308	Blech Al 2mm, natur	Blech AlMg1, natur	570 mm	490 mm
290	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	149 mm	
300	2	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	187 mm	

310*	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	380 mm
320	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	433 mm
330*	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	672 mm
340	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	912 mm
350	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	1268 mm