

**item Industrietechnik GmbH**  
 Friedenstraße 107-109  
 D- 42699 Solingen



Telefon: +49 / 212 / 65 80 -0  
 Telefax: +49 / 212 / 65 80 -310  
[E- Mail: info@item24.com](mailto:info@item24.com)

Pos.	Menge	Firma	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Länge	Breite
10	1	item GmbH	0066344	Bodenbefestigung Installationssaeulenprofil	Stahl, verzinkt St		
20	1	item GmbH	0066339	Installationssaeulenprofil 8 160x160 K76	Aluminium, eloxiert	2500 mm	
30	1	item GmbH	0066343	Deckenbefestigung Installationssaeulenprofil	Stahl, verzinkt		
40*	7	item GmbH	0066352	Einbaudose K76 M45 1-fach	PA-GF, grau		
50	7	item GmbH	0066369	Abdeckrahmen M45 1-fach mit Beschriftungsfeld, schwarzgrau	PC, schwarz		
60*	2	item GmbH	0066381	Netzwerkmodultraeger RJ45 M45, schwarzgrau	PC, schwarz		
70*	4	item GmbH	0066379	Netzwerkmodul RJ45 Cat 6A	Stahl		
80*	2	item GmbH	0066358	Steckdose 33 M45 1-fach, rot	PC, rot		
90*	2	item GmbH	0066353	Einbaudose K76 M45 2-fach	PA-GF, grau		
100	2	item GmbH	0066372	Abdeckrahmen M45 2-fach mit Beschriftungsfeld, schwarzgrau	PC, schwarz		
110	2	item GmbH	0066361	Steckdose 33 M45 2-fach, schwarzgrau	PC, schwarz		
120	1	item GmbH	0066383	Ausschalter 2-polig M45 16A 250V, weiss	PC, weiß		
130	2	item GmbH	0066357	Steckdose 33 M45 1-fach, schwarzgrau	PC, schwarz		
140*	1	item GmbH	0063187	Sichttafel-Halter 8			
150*	3	item GmbH	0063677	Sichttafel PP, rot			
160	1	item GmbH	0065154	Schwenkarm-Hoehenverstellung 8 290	Aluminium, eloxiert		
170	1	item GmbH	0064943	Tastaturarm			
180	1	item GmbH	0063151	Schwenkarm-Hoehenverstellung 8 150	Aluminium, eloxiert		
190	1	item GmbH	0065342	Monitorgelenk 8 VESA 75-100			
200	4	item GmbH	0043766	Profil 5 20x20 2N90	Aluminium, eloxiert	480 mm	
210	8	item GmbH	0043796	Verbindungssatz 5 20x20x20	Stahl/PA-GF		
220	4	item GmbH	0043766	Profil 5 20x20 2N90	Aluminium, eloxiert	560 mm	
230	4	item GmbH	0043766	Profil 5 20x20 2N90	Aluminium, eloxiert	190 mm	
240*	2	item GmbH	0037003	Profil 5 20x20	Aluminium, eloxiert	480 mm	
250*	2	item GmbH	0047308	Blech Al 2mm, natur	Blech AlMg1, natur	570 mm	200 mm
260*	1	item GmbH	0042829	Lochblech Al 3mm, blank	Aluminium	490 mm	200 mm
270*	2	item GmbH	0047308	Blech Al 2mm, natur	Blech AlMg1, natur	490 mm	220 mm
280*	1	item GmbH	0047308	Blech Al 2mm, natur	Blech AlMg1, natur	570 mm	490 mm
290	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	149 mm	
300	2	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	187 mm	

310*	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	380 mm	
320	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	912 mm	
330	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	1268 mm	
340	2	item GmbH	0064951	Tuerprofil X 8 40x40 XMS	Aluminium	300 mm	
350	2	item GmbH	0064951	Tuerprofil X 8 40x40 XMS	Aluminium	2000 mm	
360	4	item GmbH	0048960	Abdeckkappe X 8 40x40	PA-GF, grau		
370	1	item GmbH	0062600	Sicherheitsaufhaengung 8-8, geschlossen			
380*	1	item GmbH	0026513	Wellengitter Al 4mm 30x30	Aluminium, eloxiert	1913 mm	293 mm
390*	2	item GmbH	0049505	Scheibeneinfassleiste 8 Al	Aluminium, eloxiert	268 mm	
400*	2	item GmbH	0049505	Scheibeneinfassleiste 8 Al	Aluminium, eloxiert	1920 mm	
410	2	item GmbH	0049503	Scheibeneinfassleiste 8 4-6mm	PP/TPE, grau	1908 mm	
420	2	item GmbH	0049503	Scheibeneinfassleiste 8 4-6mm	PP/TPE, grau	296 mm	
430	1	item GmbH	7000003	Profil 8 40x40 2N180 E	Aluminium, eloxiert	160 mm	
440	2	item GmbH	0049411	Schwenklager 8 40x40	GD-Zn, weißaluminium		
450	1	item GmbH	7000017	Profil 8 80x40 4N180 E	Aluminium, eloxiert	500 mm	
460	1	item GmbH	0062718	Abdeckkappe 8 80x40, grau	PA-GF, grau		
470	2	item GmbH	0002601	Abdeckkappe 8 40x40	PA-GF		
480	1	item GmbH	0063184	Federzug 0,4-1 kg			
490	1	item GmbH	0061897	Werkzeugschlitten 8 80x40	PA-GF		
500*	4	item GmbH	8000019	Halbrundschraube M8x16, verzinkt	Stahl, verzinkt St		
510	4	item GmbH	0049428	Nutenstein Profil St 8 M8	Stahl		
520	2	item GmbH	0038808	Automatik-Verbindungssatz 8, verzinkt	Stahl		
530	1	item GmbH	0066345	Pneumatik-Anschluss-Satz 8 160x40 G12	Aluminium, eloxiert		
540*	1	item GmbH	0066385	Entlueftungskupplung G1 2 NW7 2	Stahl		
550	1	item GmbH	0066386	Gewindetuelle G12 fuer Schlauch 9mm	Stahl		
560*	1	item GmbH	0066377	CEE-Steckdose K76 16A 400V			
570*	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	332 mm	
580*	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	269 mm	
590*	1	item GmbH	0066354	Einbaudose K76 M45 3-fach	PA-GF, grau		
600	1	item GmbH	0066375	Abdeckrahmen M45 3-fach mit Beschriftungsfeld, schwarzgrau	PC, schwarz		
610	1	item GmbH	0066365	Steckdose 33 M45 3-fach, schwarzgrau	PC, schwarz		
620	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	139 mm	
630	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	133 mm	