

**item Industrietechnik GmbH**

Friedenstraße 107-109

D- 42699 Solingen



Telefon: +49 / 212 / 65 80 -0

Telefax: +49 / 212 / 65 80 -310

[E- Mail: info@item24.com](mailto:info@item24.com)

Pos.	Menge	Firma	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Länge	Breite
10*	1	item GmbH	0037003	Profil 5 20x20	Aluminium, eloxiert	948 mm	
20	2	item GmbH	0065634	Rahmenprofil 8 60x40	Aluminium, eloxiert	1386 mm	
30	2	item GmbH	0065634	Rahmenprofil 8 60x40	Aluminium, eloxiert	944 mm	
40	1	item GmbH	0066785	Tablett 8 ESD W Montagesatz			
50*	2	item GmbH	0037077	Abdeck- und Einfassprofil 5	PP/TPE, natur	944 mm	
60	12	item GmbH	0043746	Automatik-Verbindungssatz 5, rostfrei	Stahl		
70*	2	item GmbH	0037077	Abdeck- und Einfassprofil 5	PP/TPE, natur	895 mm	
80*	4	item GmbH	0037077	Abdeck- und Einfassprofil 5	PP/TPE, natur	680 mm	
90*	2	item GmbH	0042827	Blech Al 2mm, blank	Blech AlMg1, blank	696 mm	959 mm
100	4	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	830 mm	
270	4	item GmbH		Flansch_mit_Bohrungen_für_Bein			
110	4	item GmbH	0063697	Stellfuß D40, M8x60, grau	Stahl		
120*	2	item GmbH	8000182	Senkschraube DIN 7991 M8x20, verzinkt	Stahl, verzinkt St		
130*	10	item GmbH	8000109	Senkschraube DIN 7991 M8x16, verzinkt	Stahl, verzinkt St		
140*	8	item GmbH	0049428	Nutenstein Profil St 8 M8	Stahl		
150	2	item GmbH	0037003	Profil 5 20x20	Aluminium, eloxiert	440 mm	
160	4	item GmbH	0037003	Profil 5 20x20	Aluminium, eloxiert	100 mm	
170	4	item GmbH	0037008	Standard-Verbindungssatz 5, verzinkt	Stahl		
180	4	item GmbH	0037009	Abdeckkappe 5 20x20	PA-GF		
190	1	item GmbH	0049342	Profil 8 D40 2N180	Aluminium, eloxiert	1613 mm	
200	14	item GmbH	0062024	Pfosten-Winkelverbinder	Stahl		
210	2	item GmbH	0049342	Profil 8 D40 2N180	Aluminium, eloxiert	743 mm	
220	4	item GmbH	0049342	Profil 8 D40 2N180	Aluminium, eloxiert	909 mm	
230*	2	item GmbH		DC-Axiallüfter-Typ-8212-JN			
240*	2	item GmbH		Metal_Fan_Guard_K-G08A05-4HA	(none)		
250*	1	item GmbH	0048739	Kanalprofil U 80x40 D40 SE	Aluminium, eloxiert	625 mm	
260*	1	item GmbH		Netzteile_SNT_3000_12V_25	(none)		

