

item Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107-109
D- 42699 Solingen



Telefon: +49 / 212 / 65 80 -0
Telefax: +49 / 212 / 65 80 -310
E- Mail: info@item24.com

Pos.	Menge	Firma	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Länge	Breite
10	1	item GmbH	0063600	Tischgestell E Montagesatz	Aluminium		
20*	2	item GmbH	0002633	Profil 8 40x40 leicht Tischgestell	Aluminium, eloxiert	688 mm	
30*	1	item GmbH	0062944	Profil 8 240x40 8N Tischgestell	Aluminium, eloxiert	672 mm	
500*	2	item GmbH	0002633	Profil 8 40x40 leicht	Aluminium, eloxiert	680 mm	
50	2	item GmbH	0062983	Profil 8 160x60 6N E	Aluminium, eloxiert	620 mm	
470*	2	item GmbH	0065486	Abdeckkappe 8 160x60, grau	PA-GF, grau		
480*	12	item GmbH	0038808	Automatik-Verbindungssatz 8, verzinkt	Stahl		
80	2	item GmbH	0062983	Profil 8 160x60 6N E	Aluminium, eloxiert	480 mm	
90	2	item GmbH	0060359	Scharnier X 8 Zn	Aluminium		
100*	2	item GmbH	0019686	Lasche 8 40	Stahl, schwarz		
430*	4	item GmbH	0062606	Hammermutter 8 M6	Aluminium		
440*	4	item GmbH	8000083	Gewindestift DIN 916 M6x12-45H	Aluminium		
490*	12	item GmbH	0035017	Befestigungssatz 8 für Winkel - Lasche 8 40	Stahl		
590*	2	item GmbH	0062790	Universalhalter mit Klettband	Aluminium		
600*	1	item GmbH	0063604	Verbundmaterial St 2mm, weiß ähnlich RAL 9016	Verbundmaterial St/HPL, weiß	700 mm	400 mm
610*	2	item GmbH	0048989	Dichtprofil 8 2-4mm, grau	Aluminium, eloxiert	680 mm	
620*	2	item GmbH	0048989	Dichtprofil 8 2-4mm, grau	Aluminium, eloxiert	380 mm	
110	1	item GmbH		Arbeitsplatte, Hartlaminat beschichtet, mit umlaufend 2mm ABS Kante, lichtgrau, 800 x 600 x 30 mm	Aluminium		
120	2	item GmbH	0062361	Laufbahnprofil 8 40x40	Aluminium, eloxiert	780 mm	
130	2	item GmbH	0002633	Profil 8 40x40 leicht	Aluminium, eloxiert	400 mm	
140	1	item GmbH	0065227	Kreuzschlitten-Ausleger Montagesatz	Aluminium		
340*	1	item GmbH	0065996	Leuchte LED 30W 80x32x550	Aluminium		
630*	2	item GmbH	0064256	Automatik-Winkelsatz 8 80x80 Al	Aluminium		
640*	2	item GmbH	0064161	Profil KH 8 40x40	Holz-Kunststoff	80 mm	
150	1	item GmbH	0062433	Flaschenhalter 8	Aluminium		
160	1	item GmbH	0066313	Tablett-Doppelschwenkarm 8 80-695	Aluminium		
170	1	item GmbH	0066415	Werkzeug-Doppelschwenkarm 8 80-695	Aluminium		
180	2	item GmbH	0064836	Koecherhalter D70	Aluminium		
190	1	item GmbH	0064831	Koecher D70 Becher	PA-GF		
200	2	item GmbH	0064829	Koecher D70 Schraubendreher	PA-GF		
210	2	item GmbH	0064840	Koecherhalter D70 30	Aluminium		
220	1	item GmbH	0065443	Magnethalter D70	Stahl, verzinkt St		
230	1	item GmbH	0047450	Werkzeughalter 8	Aluminium		
240	1	item GmbH	0065432	Haken 8 R30, schwarz	Aluminium		
250*	2	item GmbH	0061485	Vollkunststoff 4mm elektrostatisch ableitend _ Tablett 1x180 ESD W flex	Aluminium	650 mm	370 mm
260	4	item GmbH	0066338	Rahmenprofil 8 60x40 180	Aluminium, eloxiert	596 mm	
270	4	item GmbH	0065634	Rahmenprofil 8 60x40	Aluminium, eloxiert	316 mm	
290*	2	item GmbH	0066786	Tablett 1x180 ESD W Montagesatz	Aluminium		
300	1	item GmbH	0066417	Greifzungenprofil 8 140x50	Aluminium, eloxiert	590 mm	
310	1	item GmbH	0066502	Greifzungenprofil 8 140x50 Montagesatz	PA-GF, grau		
320	3	item GmbH	0066420	Greifzungenprofil 8 140x50 Trenner	PA-GF, grau		
650*	2	item GmbH	0066299	Rahmenprofil Eckverbindungssatz 8 60x40 180 _ Tablett 1x180 ESD W flex	Aluminium		
330*	4	item GmbH	0066435	Greifschale 8 105x130	PA-GF, grau		
450*	1	item GmbH	0066434	Anschlagprofil 8 50x10	Aluminium, eloxiert	590 mm	
460*	1	item GmbH	0066476	Anschlagprofil 8 50x10 Montagesatz	PA-GF, grau		
350*	1	item GmbH	0063578	Flexkanal E	Aluminium		
360*	1	item GmbH	0063072	Kanalprofil U 160x80 SE	Aluminium, eloxiert	587 mm	
370*	1	item GmbH	0063667	Kabelwanne E Montagesatz	Aluminium		
380*	1	item GmbH	0026584	Trägerprofil 160	Aluminium, eloxiert	530 mm	
580*	2	item GmbH	0041808	Lenkrolle D125	Aluminium		

390*	2	item GmbH	0041806	Bockrolle D125	PU
400*	1	item GmbH	0066007	Anschlussleitung Leuchte LED	Aluminium
410*	1	item GmbH	0065829	Elektronischer Transformator LED 30W 24V	Aluminium
420*	1	item GmbH	0064996	Federzug 2-3 kg	Aluminium
510*	1	item GmbH	0067018	Befestigungssatz 8 fuer Lenk-Bockrolle 140x110	Aluminium
520*	1	item GmbH	0066512	Durchfuehrung Deckel 160 mit Dichtbuerste	PA-GF