



Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Breite
10*	1	0063377	Tischgestell E 1500		
20	1	0063402	Tischaufsatz E 1500		
30	1	0063407	Tischausleger E 1500		
40	1	0063321	Tischplatte 30-1500x750 HPL		
50	1	0041734	Leuchte 55W		
60	2	0019686	Lasche 8 40		
70*	4	8000109	Senkschraube DIN 7991 M8x16		
80*	4	0002618	Nutenstein 8 St M8, verzinkt		
90*	1	0041742	Anschlussleitung Buchse-Schukostecker		
100	1	0062434	Tassenhalter 8		
110	1	0063656	Adaptersatz Schubladenschrank 750		
120	1	0060319	Schubladenschrank S3 H383		
130	5	0043207	Greifschalenbefestigung 40		
140	5	0043273	Greifschale 8 80x40		
150*	1	0063604	Verbundmaterial St 2mm	1402,00	382,00
160	2	0048992	Dichtprofil 8 4-6mm, grau	1380	
170	2	0048992	Dichtprofil 8 4-6mm, grau	360	

Massstab: 1:10

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 -mK
Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten

Bezeichnung:

KL-Nr.:

AN-Nr.:

Kunde:

Blatt1

Blatt 1
von 1

item
international

Bearb.	Tag	Name
03.05		CThiel

S:\KL-Artikel\Anwendungsbeispiele\EX-Struktur\EX-01059\SE\EX-01059.dft