

item Industrietechnik GmbH
 Friedenstraße 107-109
 D- 42699 Solingen



Telefon: +49 / 212 / 65 80 -0
 Telefax: +49 / 212 / 65 80 -310
[E- Mail: info@item24.com](mailto:info@item24.com)

Pos.	Menge	Firma	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Länge	Breite
10	1	item GmbH	0066344	Bodenbefestigung Installationssaeulenprofil	Stahl, verzinkt St		
20	1	item GmbH	0066339	Installationssaeulenprofil 8 160x160 K76	Aluminium, eloxiert	2500 mm	
30	1	item GmbH	0066343	Deckenbefestigung Installationssaeulenprofil	Stahl, verzinkt		
40	2	item GmbH	0066377	CEE-Steckdose K76 16A 400V			
50*	2	item GmbH	0066354	Einbaudose K76 M45 3-fach	PA-GF, grau		
60*	1	item GmbH	0066375	Abdeckrahmen M45 3-fach mit Beschriftungsfeld, schwarzgrau	PC, schwarz		
70*	1	item GmbH	0066365	Steckdose 33 M45 3-fach, schwarzgrau	PC, schwarz		
80	3	item GmbH	0066352	Einbaudose K76 M45 1-fach	PA-GF, grau		
90*	1	item GmbH	0066369	Abdeckrahmen M45 1-fach mit Beschriftungsfeld, schwarzgrau	PC, schwarz		
100	2	item GmbH	0066383	Ausschalter 2-polig M45 16A 250V, weiss	PC, weiss		
110	1	item GmbH	0066350	Einbaudose K76 1-fach	PA-GF, grau		
120	1	item GmbH	0066374	Abdeckrahmen M45 3-fach mit Beschriftungsfeld, weiss	PC, weiss		
130	1	item GmbH	0066364	Steckdose 33 M45 3-fach, weiss	PC, weiss		
140	1	item GmbH	0066368	Abdeckrahmen M45 1-fach mit Beschriftungsfeld, weiss	PC, weiss		
150	1	item GmbH	0066378	Einbaueinheit M45 2TE mit Tragschiene			
160	1	item GmbH	7000003	Profil 8 40x40 2N180 E	Aluminium, eloxiert	160 mm	
170	2	item GmbH	0049411	Schwenklager 8 40x40	GD-Zn, weisaluminium		
180	1	item GmbH	7000017	Profil 8 80x40 4N180 E	Aluminium, eloxiert	500 mm	
190	1	item GmbH	0062718	Abdeckkappe 8 80x40, grau	PA-GF, grau		
200	2	item GmbH	0002601	Abdeckkappe 8 40x40	PA-GF		
210	1	item GmbH	0063184	Federzug 0,4-1 kg			
220	1	item GmbH	0061897	Werkzeugschlitten 8 80x40	PA-GF		
230*	4	item GmbH	8000019	Halbrundschraube M8x16, verzinkt	Stahl, verzinkt St		
240	4	item GmbH	0049428	Nutenstein Profil St 8 M8	Stahl		
250	2	item GmbH	0038808	Automatik-Verbindungssatz 8, verzinkt	Stahl		
260	2	item GmbH	0066345	Pneumatik-Anschluss-Satz 8 160x40 G12	Aluminium, eloxiert		
270	2	item GmbH	0066385	Entlueftungskupplung G1 2 NW7 2	Stahl		
280	1	item GmbH	0066386	Gewindetuelle G12 fuer Schlauch 9mm	Stahl		
290	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	256 mm	
300	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	657 mm	

310	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	194 mm
320	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	749 mm
330*	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	672 mm
340*	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	293 mm
350	1	item GmbH	0066341	Abdeckprofil 76 Al	Aluminium, eloxiert	1213 mm